

## Abformmittel I

### Schnee-Abdruck-Pulver

Abdrücke im Schnee, die man normalerweise an einem Tatort findet, enthalten meist mehr Informationen als man mit konventionellen fotografischen Methoden erkennen bzw. wiederherstellen kann. Es ist völlig normal, dass der Schnee etwas transparent ist und beim Fotografieren das meiste Licht absorbiert wird. Das Ergebnis ist eine Abbildung mit ungenügendem Kontrast und ohne verwertbare Details.



Best.-Nr. 54421



Das **Schnee-Abdruck-Pulver** hilft, diese Probleme zu lösen. Die Oberfläche des Abdrucks kann einfach mit einem weichen Pinsel eingestäubt werden. Das Pulver ändert die Oberfläche des Abdrucks insoweit, dass ein Foto mit viel höherem Kontrast und verwertbaren Details aufgenommen werden kann. Diese neue Technik funktioniert auf nassem, geschmolzenem als auch auf kalt gefrorenem Schnee.

Lieferumfang: 250 gr. Pulver & 1 Zephyr-Pinsel



**Typ**

Mikrosil, weiß, mit Härter (Tube)	52570
Mikrosil, braun, mit Härter (Tube)	52571
Mikrosil, schwarz, mit Härter (Tube)	52568
Mikrosil, grau, mit Härter (Tube)	52569

**Typ**

LUCAS Sprühfilm matt	52592
Schneespurensprühwachs 425 g	52593

**Best.-Nr.**

### Abformmittel II

#### Coltène AccuTrans

Abformen mit forensischer Genauigkeit – einfach, schnell, präzise

AccuTrans wurde speziell für die Anwendung im forensischen Bereich entwickelt. Seine Reißfestigkeit und das ideale Rückstellvermögen von mehr als 99,8% sind der Schlüssel für ein präzises Abformergebnis. Dank der speziellen Farbgebung und der homogenen Durchmischung, ohne Luft einschließen, kann die Abformung ohne unerwünschte Lichtreflexe unter dem Stereo-Mikroskop betrachtet werden.



- einfache Applikation – kein spezielles Mischzubehör notwendig (Kartuschen-System)
- standfest auch an senkrechten Flächen - tropft nicht von der Auftragsfläche
- hohe Elastizität – kein Ein- oder Abreißen des Materials auch in dünner Schicht
- sichere Anwendung – keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe
- exzellente Lesbarkeit im Streiflicht – bei bis zu 80-facher Vergrößerung
- hohe Lagerstabilität – problemlose Lagerung der Abformung über mehrere Jahre
- Material schwitzt nicht aus



#### Einfache Handhabung und höchste Präzision für exaktes Abformen.

- \* Das neuartige Kartuschensystem minimiert die Auspresskraft und ermöglicht somit ein präzises und einfaches Applizieren.
- \* Die mit Abstand angeordneten Austrittsöffnungen verhindern die unerwünschte Vermischung der beiden Komponenten und somit das Kontaminieren des Materials in der Kartusche.
- \* Die stabile Dispenserkonstruktion ermöglicht ein einfaches Nachladen der Kartuschen.
- \* Dank des statischen Mischers wird ein homogenes und immer gleich bleibendes Mischergebnis erzielt. Der besonders schmale Mischer erlaubt ein Applizieren auch in schwer zugänglichen Vertiefungen.

#### Sets

##### AccuTrans Set (braun)

Bestell-Nr. 52650

##### AccuTrans ICE Set (braun)

Bestell-Nr. 52651

#### Ein Set besteht aus:

**4 Kartuschen AccuTrans xx 75 ml,  
60 Mixing Tips & 1 Dispenser**

#### Nachfüllpackungen

	Best.-Nr.
10 Kartuschen AccuTrans braun	52655
10 Kartuschen AccuTrans ICE braun	52656
4 Kartuschen AccuTrans schwarz	52657
4 Kartuschen AccuTrans braun	52658
4 Kartuschen AccuTrans weiß	52659
4 Kartuschen AccuTrans transparent	52660
4 Kartuschen AccuTrans ICE braun	52665
100 Applikation Tips gelb	52662
40 Universal Mixing-Tips	52675
100 Spreader-Tips 8 mm	52664
100 Spreader-Tips 25 mm	52670
1 Dispenser	52595
1 Universal Separator Spray	52671

